

Datenblatt | Artikelnummer: 207-1333


Gelbox; für Aderleitungen; Abzweig; mit Gel; Serie 221, 2x73; max. 4mm<sup>2</sup>-  
Klemmen; ohne Verbindungsklemmen; Größe 3; grau



[www.wago.com/207-1333](http://www.wago.com/207-1333)



Farbe: ■



Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur  
Verfügung.



## Artikelbeschreibung

Hinweis zur Verpackungseinheit (VPE) und Unterverpackungseinheit (UVPE):

Wenn Sie eine volle VPE bestellen, erhalten Sie unsere nachhaltigen Pappblister verpackt in einem Shelf-Ready-Karton.

Bestellen Sie eine Stückzahl, die geringer ist als eine volle VPE, erhalten Sie die nachhaltigen Pappblister ohne Shelf-Ready-Karton.

Bitte beachten Sie die Systembeschreibung für die verwendbaren Verbindungsklemmen.

Ihre Vorteile:

- Einfache, schnelle und sichere Handhabung
- Sofort einsatzbereit und wieder zugänglich
- Silikonfrei
- Kennzeichnungsfrei
- Unbegrenzt lagerfähig
- Gesamtsystem aus Gelboxen und WAGO Klemmen ist VDE-geprüft und IPX8-zertifiziert

## Daten

### Anschlussdaten

#### Anschluss 1

Betätigungsart	Verrastung
----------------	------------

### Geometrische Daten

Breite	33,6 mm / 1.323 inch
Höhe	17,8 mm / 0.701 inch
Tiefe	52,7 mm / 2.075 inch

### Mechanische Daten

Befestigungsart	Fliegende Verbindung
Schutzart	IPX8

### Werkstoffdaten

Farbe	grau
Gehäusewerkstoff	Polypropylen
Gewicht	21 g

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

## Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0 ... 40 °C

## Kaufmännische Daten

VPE (UVPE)	36 (3) Stück
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	IT
GTIN	4055143997805
Zolltarifnummer	85389099990

## Zulassungen / Zertifikate

### Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 60998	400051938

## Downloads

### Dokumentation

#### Ausschreibungstext

207-1333 doc - Datei	docx 20,9 kB	Download
207-1333 X81 - Datei	xml 3,7 kB	Download

#### Systembeschreibung

Systembeschreibung Serie 207 Gelboxen	pdf 1,2 MB	Download
---------------------------------------	---------------	----------

#### Weitere Informationen

	pdf 124,9 kB	Download
Technische Erläuterungen	pdf	Download

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

## CAD/CAE-Daten

### CAD Daten

2D/3D Modelle 207-1333	<a href="#">URL</a>	<a href="#">Download</a>
------------------------	---------------------	--------------------------

### CAE Daten

ZUKEN Portal 207-1333	<a href="#">URL</a>	<a href="#">Download</a>
-----------------------	---------------------	--------------------------

## Environmental Product Compliance

### Compliance Search

Environmental Product Compliance 207-1333	<a href="#">URL</a>	<a href="#">Download</a>
---	---------------------	--------------------------

Gelbox; für Aderleitungen; Abzweig; mit Gel; Serie 221, 2x73; max. 4mm<sup>2</sup>-Klemmen;  
ohne Verbindungsklemmen; Größe 3; grau

## Handhabungshinweise


### Montieren



Gelbox öffnen.




Verdrahtete Klemme in die Gelbox einlegen.




Verdrahtete Klemme in die Gelbox einlegen.


Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!



Gelbox schließen.




Verrastung sicher verschließen.




Wiederzugänglich:


- Gelbox öffnen
- Gel entfernen
- Umverdrahten mit neuen Komponenten




Lasche hochziehen und Perforation des Deckels vorne einreißen.




Perforation an den Seiten eindrücken.



Deckel über Perforation abreißen.



Als Thekenaufsteller: Hintere Lasche an der Falte knicken, aufrichten und in der Pappausstanzung fixieren.



Falls die Lasche nicht benötigt wird, über Perforation abreißen.

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!